


BXR尺寸圖



型式	材質	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
BX01.03.05	PVC	364	343	166	16	2	87				15A JS 10K 法蘭	VP16 曲柱	φ6 ID×φ1100 斷管	253	309 291	77
	SUS / PVDF	232	156	—	—	92	—	—	37	183				248 233	308 290	
	SUS / PTFE	207	106	—	—	117	—	—			PT 1/4"			2300 292		
BX10.20.30	PVC	376	355	178	22	8	81				15A JS 10K 法蘭	VP16 曲柱	φ6 ID×φ1100 斷管	259	299	80
	SUS / PVDF	232	176	—	—	82	—	—	37	183				258		
	SUS / PTFE	207	126	—	—	107	—	—			PT 1/4"			233	293	
BX50	PVC	376	355	214	22	6	63		37	183	15A JS 10K 法蘭	VP16 曲柱	φ6 ID×φ1500 斷管	277	289	86
	SUS / PVDF	233	156	—	—	92	—	—	38	184				248		
	SUS / PTFE	209 217	134	—	—	103	—	—	38 42	184 169	PT 1/4"			237	293	
BX70.100	PVC	391	373	232	29	16	54		44	190	15A JS 10K 法蘭	VP16 曲柱	φ6 ID×φ1500 斷管	286	348	104
	SUS / PVDF	239	176	—	—	82	—	—	43	189				258		
	SUS / PTFE	217	154	—	—	93	—	—			PT 3/8"			247	351	

※為BX01尺寸 Unit:mm

CHEMIPON® B Series BX

膜片式藥液定量加藥機

延續BA、BB小型加藥機的優點，開發吐出容量
每分鐘達2 Liter以上之小型加藥機，選型更自由！



PTFE 本體



SUS 本體




PVC 本體

BX系列吐出量由16ml/min至2.8L/min(60Hz)，可完整滿足需求。

是Nikkiso Eiko累積30多年的製作工藝，新開發的優質加藥機。

- 1 雙凸輪，運轉穩定，精度+/-2%
- 2 調整鈕節距細緻
- 3 馬達附接線盒，大幅提昇電氣安全
- 4 馬達等級提高至F級IP55



特點

- ◆體積小，易安裝。
- ◆多樣的本體材質，可提供使用者最適合輸送液的材質。
- ◆型式多樣，泵浦吐出量選擇更符合需求。
- ◆配管方式多元。
- ◆零件更換簡單，易保養。

BX型號表示

BX	10	-	P	C	F	-	H	110	SP
1	2	-	3	4	5	-	6	7	8

- 1 系列名
- 2 尺寸
- 3 本體
 - P: PVC S: SUS304 M: SUS316
 - D: PVDF T: PTFE
- 4 球閥
 - C: 陶瓷 S: SUS304 M: SUS316
- 5 O型環/墊片 E: EPDM F: FPM T: PTFE
- 6 出入口接續
 - F: 法蘭式 H: 軟管式
 - K: 牙口 U: 由令式

- 7 電源
 - 110: 1Ø 100V(50/60Hz) 110V(60Hz)
 - 120: 1Ø 200V(50/60Hz) 220V(50/60Hz)
 - 320: 3Ø 200V(50/60Hz) 220V(50/60Hz)
 - 338: 3Ø 380V(50/60Hz)
 - 340: 3Ø 400V(50/60Hz) 3Ø 415V(50Hz)
 - 344: 3Ø 440V(60Hz)
- 8 特殊式樣
 - 高分子專用 K: 球導管 PVC
 - S: 球導管 SUS304
 - M: 球導管 SUS316

BX規格表

泵浦型式	膜片直徑 (mm)	衝程長度 (mm)	衝程次數 (spm)		減速比	流量 ml/min(OMpa)		最大壓力 (Mpa)	馬達出力 (w)	標準品 配管(PVC)
			50Hz	60Hz		50Hz	60Hz			
BX01	φ42	2	16	20	1/90	14	16	1	40	夾紗軟管 φ6 x φ11
BX03			75	90	1/20	77	92			
BX05			120	144	1/12.5	120	145			
BX10	φ65	4	100	120	1/15	320	385			夾紗軟管 Ø9 x φ15
BX20			75	90	1/20	430	530			
BX30			120	144	1/12.5	730	885			
BX50			166	200	1/9	1025	1215			
BX70	φ84	8	75	90	1/20	1475	1815	0.5	90	由令 VP16
BX100			120	144	1/12.5	2355	2845			

※測試液體及條件：常溫、清水，吸入高度1米，衝程長度100%。

※加裝反虹吸止閥有助於吐出量穩定精確。

※性能會因現場使用條件而不同。

※衝程長度調整方式：停止/運轉中手動調整。

材質選定表

泵浦本體	膜片	球閥	球座	接手	適用化學品
PVC	PTFE/EPDM	陶瓷	FPM/EPDM 或PVC	PVC	氯化亞鐵、次氯酸鈉、PAC、硫酸、鹽酸、磷酸、尿素、消泡劑
PVC		SUS304	SUS304	PVC	高分子凝集劑、消石灰混合液、活性碳混合液、石灰混合液、氫氧化鈉
SUS304		SUS304	SUS304	SUS304	有機溶劑及甲醇等

BX配件



	配件名稱	型號	適用機型
標準配件	虹吸止閥	B55PV	BX10~BX30
		B73PV	BX50~BX100
	過濾器	B64PV	BX10~BX30
選配件		B66PV	BX50~BX100
	底閥	B63PV	BX10~BX30
		B65PV	BX50~BX100